

## СABTITE CR 24/10 EMV



В сочетании с большим количеством различных зажимов для подключения экрана (KLBÜ) рейки подключения экрана обеспечивают практичное, простое и быстрое экранирование кабелей.

### Основные данные для заказа

Версия	Экранированная соединительная рейка, Cabtite (система ввода кабелей), Сталь, оцинкованная, серебряный, Высота: 35.23 mm, Ширина: 140 mm, Глубина: 16 mm
Заказ №	<a href="#">2583890000</a>
Тип	СABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Кол.	10 Штука

**CAVTITE CR 24/10 EMV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	35.23 mm	Высота (в дюймах)	1.387 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Диаметр	5.3 mm	Размеры крепежа, высота	5.91 mm
Размеры крепежа, ширина	5.3 mm	Масса нетто	46.96 g

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общая информация**

Силикон	Нет	Галогены	Нет
Основной материал	Сталь, оцинкованная		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		