

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В сочетании с большим количеством различных зажимов для подключения экрана (KLBÜ) рейки подключения экрана обеспечивают практичное, простое и быстрое экранирование кабелей.

Основные данные для заказа

Версия	Экранированная соединительная рейка, Cabtite (система ввода кабелей), Сталь, оцинкованная, серебряный, Высота: 35.23 mm, Ширина: 113 mm, Глубина: 16 mm
Заказ №	2583910000
Тип	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Кол.	10 Штука

CAVTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	35.23 mm	Высота (в дюймах)	1.387 inch
Ширина	113 mm	Ширина (в дюймах)	4.4488 inch
Диаметр	5.3 mm	Размеры крепежа, высота	5.91 mm
Размеры крепежа, ширина	5.3 mm	Масса нетто	40.2 g

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Силикон	Нет	Галогены	Нет
Основной материал	Сталь, оцинкованная		

Классификации

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		