

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В сочетании с большим количеством различных зажимов для подключения экрана (KLBÜ) рейки подключения экрана обеспечивают практическое, простое и быстрое экранирование кабелей.

Основные данные для заказа

Версия	Экранированная соединительная рейка, Cabtite (система ввода кабелей), Сталь, оцинкованная, серебряный, Высота: 35.23 mm, Ширина: 68 mm, Глубина: 16 mm
Заказ №	2583950000
Тип	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
Кол.	10 Штука

САВТИЕ CR 4/1 EMV

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	35.23 mm	Высота (в дюймах)	1.387 inch
Ширина	68 mm	Ширина (в дюймах)	2.6772 inch
Диаметр	5.3 mm	Размеры крепежа, высота	5.91 mm
Размеры крепежа, ширина	5.3 mm	Масса нетто	26.14 g

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Силикон	Нет	Галогены	Нет
Основной материал	Сталь, оцинкованная		

Классификации

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		