Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

В сочетании с большим количеством различных зажимов для подключения экрана (KLBÜ) рейки подключения экрана обеспечивают практичное, простое и быстрое экранирование кабелей.

Основные данные для заказа

Версия	Экранированная соединительная рейка, Cabtite (система ввода кабелей), Сталь, оцинкованная, серебряный, Высота: 35.23 mm, Ширина: 68 mm, Глубина: 16 mm
Заказ №	<u>2583950000</u>
Тип	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	16 mm	[(0.6299 inch	
луоина Высота	35.23 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	1.387 inch	
ъысота Ширина	68 mm	высота (в дюимах) Ширина (в дюймах)	2.6772 inch	
ширина]иаметр	5.3 mm	Размеры крепежа, высота	5.91 mm	
Размеры крепежа, ширина	5.3 mm	Масса нетто	26.14 g	
Гемпературы				
Рабочая температура				
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общая информация				
Силикон	Нет	Галогены	Нет	
Основной материал	Сталь, оцинкованная	Талогены	1161	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
	EC002624 EC002624	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002624 EC002624	
TIM 8.0				
TIM 8.0 TIM 10.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002624 EC002624	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002624 27-18-28-15	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC002624 EC002624 27-18-92-65	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002624 27-18-28-15 27-18-28-15	