## Справочный листок технических дан-

### CABTITE FRL 24/10 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

#### Основные данные для заказа

Версия	Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекло- волокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 152 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °С 120 °С, IP66
Заказ №	<u>2584210000</u>
Тип	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
Кол.	10 Штука

## Справочный листок технических данных



#### CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации	c <b>FL</b> *us
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E223801

#### Размеры и массы

Глубина	11.3 mm	Глубина (дюймов)	0.4449 inch
Высота	68.8 mm	Высота (в дюймах)	2.7087 inch
Высота, мин.	11.3 mm	 Ширина	152 mm
Ширина (в дюймах)	5.9842 inch	 Диаметр	5.5 mm
Размеры крепежа, высота	130 mm	Размеры крепежа, ширина	32 mm
Масса нетто	32.65 g		

#### Температуры

Рабочая температура	-40 °C120 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общая информация

Момент затяжки	3 Nm	Силикон	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Длина отверстия	107.5 mm	Ширина отверстия	40 mm

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **CABTITE FRL 24/10 BK**

## Изображения

#### Габаритный чертеж

