


CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 105 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| Заказ № | 2584240000 |
| Тип | CABTITE FRL 10/6 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616231 |
| Кол. | 10 Штука |

САВТИЕ FRL 10/6 ВК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E223801 |

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Глубина | 11.3 mm | Глубина (дюймов) | 0.4449 inch |
| Высота | 68.8 mm | Высота (в дюймах) | 2.7087 inch |
| Высота, мин. | 11.3 mm | Ширина | 105 mm |
| Ширина (в дюймах) | 4.1338 inch | Диаметр | 5.5 mm |
| Размеры крепежа, высота | 83 mm | Размеры крепежа, ширина | 32 mm |
| Масса нетто | 27.6 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общая информация

| | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Момент затяжки | 3 Nm | Силикон | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Галогены | Нет |
| Вид защиты | IP66 | Основной материал | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Длина отверстия | 62.8 mm | Ширина отверстия | 40 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

CABTITE FRL 10/6 BK

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

