

СABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вставные зашелкивающиеся вкладки позволяют конфигурировать отверстия рамки в соответствии с требованиями для использования с малыми или большими уплотнительными элементами. Слышимый «щелчок» служит подтверждением корректной установки. Это означает, что кабельная система Cabtite может быть конфигурирована в соответствии с разными требованиями (кабели, проводники, шланги, пневматические и гидравлические линии).

Основные данные для заказа

Версия	Вкладка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 5 mm, Ширина: 44 mm, Глубина: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Заказ №	2584320000
Тип	СABTITE GI I BK
GTIN (EAN)	4050118616071
Кол.	5 Штука

САВТИТЕ GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223801

Размеры и массы

Глубина	17.5 mm	Глубина (дюймов)	0.689 inch
Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Высота, мин.	17.5 mm	Ширина	44 mm
Ширина (в дюймах)	1.7323 inch	Масса нетто	2.7 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Силикон	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Галогены	Нет	Вид защиты	IP66
Основной материал	Полиамид, армированный стекловолокном	Уплотнение	TPE

Классификации

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

СABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

