

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимной соединительный разъем RJ45 согласно IEC 60603-7-51 для проводов с наружным диаметром до 1,05 мм

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной разъем RJ45, с защитой от переключивания; 6,5–7,5 мм, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	2584980000
Тип	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Кол.	10 Штука

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 4.07 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Crimp
Описание артикула	с защитой от перекручивания; 6,5–7,5 мм	Монтаж	PROFINET
Цветовой код	прочее	Диаметр изоляции, мин.	1.3 mm
Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Материал контакта	Сплав медный	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 23...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 23...AWG 22	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	...0.35 mm ²
Диаметр оболочки, макс.	7.5 mm	Материал насадки для устранения изгиба	Полиамид PA6, UL 94-V0
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7

Электрические свойства

Сопrotивление контакта	≤ 10 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Сопrotивление изоляции	500 MΩ
Номинальное напряжение	150 V	Номинальный ток	1,5 A
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af		

Классификации



ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

Основные данные для заказа

Тип	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Версия	
Заказ №	2614210000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов	
GTIN (EAN)	4050118621631		
Кол.	1 ST		

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-RJ45	Версия	
Заказ №	2552580000		
GTIN (EAN)	4050118562583		
Кол.	10 ST		