#### IE-PS-RJ45-TH-BK-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обжимной соединительный разъем RJ45 согласно IEC 60603-7-51 для проводов с наружным диаметром до 1,05 мм

#### Основные данные для заказа

Версия	Обжимной разъем RJ45, с защитой от перекручивания; 6,5–7,5 мм, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	<u>2584980000</u>
Тип	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Кол.	10 Штука

#### IE-PS-RJ45-TH-BK-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	4.5 g		
Температуры			
<u> </u>			
Температура хранения	-40 °C70 °C	Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	чения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	10111111	
Общие данные			
Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Crimp
Описание артикула	с защитой от перекручивания; 6,5– 7,5 мм	Монтаж	PROFINET
Цветовой код	прочее	Диаметр изоляции, мин.	1.3 mm
Диаметр изоляции, макс.	1.6 mm	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Материал контакта	Сплав медный	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.570.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 23AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.570.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 23AWG 22	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	0.35 mm <sup>2</sup>
Диаметр оболочки, макс.	7.5 mm	Материал насадки для устранения изгиба	Полиамид PA6, UL 94-V0
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750		1
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7		
Электрические свойства			
	110 0		- 1500 V AC /DC
Сопротивление контакта	≤ 10 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Сопротивление изоляции	500 ΜΩ
Номинальное напряжение	150 V	Номинальный ток	1,5 A
PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af		
Классификации			
	50001101	ETIM 7.0	F0004404
ETIM A O O	►C:001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121		
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001121 EC001121	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001121 27-44-03-90

Дата создания 12.11.2025 04:13:10 MEZ

Статус каталога / Изображения





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

### Weidmüller **3**


#### IE-PS-RJ45-TH-BK-P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения





#### IE-PS-RJ45-TH-BK-P



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Версия
Заказ №	2614210000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов
GTIN (EAN)	4050118621631	
Кол.	1 ST	

#### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-RJ45	Версия
Заказ №	<u>2552580000</u>	
GTIN (EAN)	4050118562583	
Кол.	10 ST	

Статус каталога / Изображения