Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Версия	Изолирующая муфта (клемма), PPS, черный	
Заказ №	<u>2586440000</u>	
Тип	IH 13.5 WTL6/4FF	
GTIN (EAN)	4050118610000	
Кол.	100 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Can			
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F (10.5		0.5045
Глубина	13.5	Глубина (дюймов)	0.5315 inch
Высота	5.27 mm 5.27 mm	Высота (в дюймах)	0.2075 inch
Ширина Мараз ната		Ширина (в дюймах)	0.2075 inch
Масса нетто	0 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном использовании, макс.	220 °C	ора окрумания ороди	- 55
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Характеристики материал	па		
Основной материал	PPS	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	дээлээн ход	
Классификации			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		