

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, RJ45, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	2592030000
Тип	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
Кол.	1 Штука



HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	5.5 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 70 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Версия

Вид соединения	RJ45
----------------	------

Общие данные

Количество полюсов	8	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	750 (RJ45)
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	50 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.8 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	1 A
Требуемые вставные слоты	1		

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		



HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MRJ45 8PLUG MC	Версия
Заказ №	2592250000	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
GTIN (EAN)	4050118602357	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MRJ45 A MI	Версия
Заказ №	2592220000	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
GTIN (EAN)	4050118602333	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MRJ45 ABP MI	Версия
Заказ №	2592210000	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
GTIN (EAN)	4050118602340	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MRJ45 B MI	Версия
Заказ №	2592230000	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
GTIN (EAN)	4050118602388	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MRJ45 P MI	Версия
Заказ №	2592240000	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
GTIN (EAN)	4050118602371	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MRJ45 PCADP MC	Версия
Заказ №	2592260000	Модуль RJ45, 0 V, Количество полюсов: 1, RJ45, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
GTIN (EAN)	4050118602364	
Кол.	1 ST	