

## HDC MRJ45 GC F


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, RJ45, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">2592030000</a>
Тип	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
Кол.	1 Штука

**HDC MRJ45 GC F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

**Размеры и массы**

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	5.5 g		

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 70 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

**Версия**

Вид соединения RJ45

**Общие данные**

Количество полюсов	8	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	750 (RJ45)
Тип	Гнездо	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	50 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.8 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	1 A
Требуемые вставные слоты	1		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MRJ45 GC F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MRJ45 8PLUG MC	Версия
Заказ №	<a href="#">2592250000</a>	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Обжимное
GTIN (EAN)	4050118602357	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MRJ45 A MI	Версия
Заказ №	<a href="#">2592220000</a>	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с
GTIN (EAN)	4050118602333	соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые
Кол.	1 ST	вставные слоты: 1
Тип	HDC MRJ45 ABP MI	Версия
Заказ №	<a href="#">2592210000</a>	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с
GTIN (EAN)	4050118602340	соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые
Кол.	1 ST	вставные слоты: 1
Тип	HDC MRJ45 B MI	Версия
Заказ №	<a href="#">2592230000</a>	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с
GTIN (EAN)	4050118602388	соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые
Кол.	1 ST	вставные слоты: 1
Тип	HDC MRJ45 P MI	Версия
Заказ №	<a href="#">2592240000</a>	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с
GTIN (EAN)	4050118602371	соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые
Кол.	1 ST	вставные слоты: 1
Тип	HDC MRJ45 PCADP MC	Версия
Заказ №	<a href="#">2592260000</a>	Модуль RJ45, 0 V, 0 A, Количество полюсов: 1, RJ45, Штекер,
GTIN (EAN)	4050118602364	Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	