


HDC MRJ45 A MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Заказ № | 2592220000 |
| Тип | HDC MRJ45 A MI |
| GTIN (EAN) | 4050118602333 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 34 mm | Глубина (дюймов) | 1.3386 inch |
| Высота | 54.85 mm | Высота (в дюймах) | 2.1594 inch |
| Ширина | 14.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5709 inch |
| Масса нетто | 21.12 g | | |

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 70 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb |

Версия

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 22 | Вид соединения | Клемма с соединением путем прорезания изоляции |
| Диаметр изоляции, макс. | 1.6 mm | Диаметр изоляции, мин. | 0.85 mm |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0 mm ² | Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин. | 0.4 mm |
| Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс. | 0.64 mm | | |

Общие данные

| | | | |
|--|----------|-------------------------------------|---|
| Количество полюсов | 8 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Сопротивление изоляции | 1012 Ω | Циклы коммутации | 750 (RJ45) |
| Тип | Штекер | Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 | Основной материал | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| Серия | ModuPlug | Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 50 V |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 0.8 kV | Расчетный ток (DIN EN 61984) | 1 A |
| Требуемые вставные слоты | 1 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MRJ45 A MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Электрические модули****Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | HDC MRJ45 GC F | Версия | |
| Заказ № | 2592030000 | Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, RJ45, Гнездо, | |
| GTIN (EAN) | 4050118600506 | Требуемые вставные слоты: 1 | |
| Кол. | 1 ST | | |