HDC MRJ45 8PLUG MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые	
вставные слоты: 1	
<u>2592250000</u>	
HDC MRJ45 8PLUG MC	
4050118602357	
1 Штука	

HDC MRJ45 8PLUG MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

c AL *us		
Соответствовать		
<u>Сайт UL</u>		
E92202		
34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
4.5 g		
-40 °C 70 °C		
	Соответствовать <u>Сайт UL</u> E92202 34 mm 14.5 mm 4.5 g	Соответствовать Сайт UL E92202 34 mm

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24/1	Вид соединения	Обжимное соединение
Диаметр изоляции, макс.	1.05 mm	Диаметр изоляции, мин.	0.85 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26/1	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0.4 mm
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0.51 mm		

Общие данные

Количество полюсов	8	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	750 (RJ45)
Тип	Штекер	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат,
			армированный
			стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)50 V	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0.8 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	1 A
Требуемые вставные слоты	1		

Классификации

ETIM 7.0	EC000438	ETIM 8.0	EC000438
ETIM 9.0	EC000438	ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-18
ECLASS 11.0	27-44-02-18	ECLASS 12.0	27-44-02-18
ECLASS 13.0	27-44-02-18	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Статус каталога / Изображения

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC MRJ45 8PLUG MC

Изображения













Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

Основные данные для заказа

 Тип
 TT 8 RS MP 8
 Версия

 Заказ № 9202800000
 Опрессовочный инструмент, Обжимной инструмент для контактов

 GTIN (EAN)
 4032248512072

 Кол.
 1 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MRJ45 GC F	Версия
Заказ №	<u>2592030000</u>	Модуль RJ45, 50 V, 1 A, Количество полюсов: 8, RJ45, Гнездо,
GTIN (EAN)	4050118600506	Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	