

HDC MBUS CT A 9.2-10.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Pressing tool
Заказ №	2592690000
Тип	HDC MBUS CT A 9.2-10.3
GTIN (EAN)	4050118603798
Кол.	1 Штука

HDC MBUS CT A 9.2-10.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Длина	251 mm	Длина (в дюймах)	9.8819 inch
Масса нетто	646.2 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c817d37-3182-4863-b78d-7f8023388f84

Технические данные

Исполнение	механическая, со сменными вставками
------------	-------------------------------------

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10.3 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	9.2 mm ²
Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		