

THM WO 50/100 SI



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | THM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 23 мм, 50 x 100 мм, серебряный |
| Заказ № | 2596610000 |
| Тип | THM WO 50/100 SI |
| GTIN (EAN) | 4050118660852 |
| Кол. | 1000 Штука |

TNM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.03 mm | Глубина (дюймов) | 0.001 inch |
| Высота | 50 mm | Высота (в дюймах) | 1.9685 inch |
| Ширина | 100 mm | Ширина (в дюймах) | 3.937 inch |
| Масса нетто | 0.75 g | | |

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---------------------------------|-----------|---|---------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 444 mm ² |
| Наружный диаметр провода, макс. | 23 mm | Наружный диаметр провода, мин. | 7 mm |
| Ширина текстового поля | 50 mm | Высота текстового поля | 25 mm |
| Наружный диаметр провода | 7 - 23 mm | Сечение соединительного провода | 444 mm ² |

Общие данные

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--|
| Клей | Полиакрилат, клейкие | | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально и вертикально | | |
| Вид печати | Чистый | | |
| Ширина | 100 mm | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |
| Цветовой код | серебряный | | |
| Галогены | Нет | | |
| Основной материал | Полиэтилен | | |
| Напечатанные символы | без | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Этикетки на катушке | |
| совместимый принтер | | | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | | | |
| 1 Label reel = Conductor and cable markers | | | |
| Количество на один рулон | 1000 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

