

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Заказ №	2599430000
Тип	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Кол.	1 Штука

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	253 mm	Глубина (дюймов)	9.9606 inch
Высота	320 mm	Высота (в дюймах)	12.5984 inch
Ширина	253 mm	Ширина (в дюймах)	9.9606 inch
Масса нетто	5800 g		

Температуры

Температура окружающей среды 5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6aI, 6bI, 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах	Memory (RAM)	256 Мб
Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Скорость печати	max. 150 mm/s	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Работа от аккумулятора	Нет	Входит в комплект поставки	THM MultiMark, Руководство, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Программа M-Print® PRO, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Прижимной ролик

Классификации

ETIM 6.0	EC0006 10	ETIM 7.0	EC0006 10
ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP CASE	Версия
Заказ №	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK CUTTER	Версия
Заказ №	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK PERFORATOR	Версия
Заказ №	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Кол.	1 ST	
Тип	THM MMP EXT.RH	Версия
Заказ №	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия
Заказ №	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 30	Версия
Заказ №	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER MF	Версия
Заказ №	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER MF-W	Версия
Заказ №	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Версия
Заказ №	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Версия
Заказ №	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Кол.	1 ST	

TNM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Версия
Заказ №	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Версия
Заказ №	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER TB	Версия
Заказ №	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Кол.	1 ST	

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Заказ №	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия
Заказ №	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Версия
Заказ №	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Версия
Заказ №	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 ST	