

Справочный листок технических данных

THM MULTIMARK

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубы, Этикетки в рулонах
Заказ №	2599430000
Тип	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Кол.	1 Штука



THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	253 mm	Глубина (дюймов)	9.9606 inch
Высота	320 mm	Высота (в дюймах)	12.5984 inch
Ширина	253 mm	Ширина (в дюймах)	9.9606 inch
Масса нетто	5800 g		

Температуры

Температура окружающей среды 5 °C..40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6al, 6bl, 6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубы, Этикетки в рулонах	Memory (RAM)	256 МБ
Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Скорость печати	max. 150 mm/s	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Работа от аккумулятора	Нет	Входит в комплект поставки	THM MultiMark, Руководство, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Программа M-Print® PRO, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Прижимной ролик

Классификации

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		



THM MULTIMARK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP CASE	Версия
Заказ №	2457760000	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK CUTTER	Версия
Заказ №	1331600000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK PERFORATOR	Версия
Заказ №	1416330000	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Кол.	1 ST	
Тип	THM MMP EXT.RH	Версия
Заказ №	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия
Заказ №	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 30	Версия
Заказ №	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER MF	Версия
Заказ №	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER MF-W	Версия
Заказ №	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Версия
Заказ №	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Версия
Заказ №	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Кол.	1 ST	



THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Версия
Заказ №	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Версия
Заказ №	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER TB	Версия
Заказ №	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Кол.	1 ST	

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Заказ №	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия
Заказ №	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Версия
Заказ №	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Версия
Заказ №	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 ST	