


**THM MULTIMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Версия	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Заказ №	<a href="#">2599430000</a>
Тип	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Кол.	1 Штука

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	253 mm	Глубина (дюймов)	9.9606 inch
Высота	320 mm	Высота (в дюймах)	12.5984 inch
Ширина	253 mm	Ширина (в дюймах)	9.9606 inch
Масса нетто	5800 g		

## Температуры

Температура окружающей среды 5 °C...40 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6a1, 6b1, 6c, 7a, 7c1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах	Memory (RAM)	256 Мб
Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Скорость печати	max. 150 mm/s	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Работа от аккумулятора	Нет	Входит в комплект поставки	THM MultiMark, Руководство, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Прижимной ролик

## Классификации

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


## THM MULTIMARK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	THM MMP CASE	Версия
Заказ №	<a href="#">2457760000</a>	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK CUTTER	Версия
Заказ №	<a href="#">1331600000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK PERFORATOR	Версия
Заказ №	<a href="#">1416330000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
Кол.	1 ST	
Тип	THM MMP EXT.RH	Версия
Заказ №	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия
Заказ №	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 30	Версия
Заказ №	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER MF	Версия
Заказ №	<a href="#">2518600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER MF-W	Версия
Заказ №	<a href="#">2519150000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Версия
Заказ №	<a href="#">2799000000</a>	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Версия
Заказ №	<a href="#">2786210000</a>	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Кол.	1 ST	

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Версия
Заказ №	<a href="#">2719270000</a>	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Версия
Заказ №	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER TB	Версия
Заказ №	<a href="#">2438500000</a>	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Кол.	1 ST	

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Версия
Заказ №	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 ST	
Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Версия
Заказ №	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 ST	

## Accessories

## M-Print® PRO



Программное обеспечение M-Print® PRO для печати и заказа маркировочных элементов и шильдиков® представляет собой профессиональное решение на базе Windows® для печати и заказа шильдиков и маркировочных элементов Weidmüller. Данное программное обеспечение позволяет оптимизировать процесс идентификации электрического оборудования. Вы можете профессионально, быстро и просто разрабатывать и заказывать маркировочные материалы: с текстом, рамками, линиями, графикой, штрихкодами, серийными номерами и фотоснимками.

- Интегрированный каталог продукции по всем шильдикам и маркировочным элементам, включающий иллюстрации, ссылки на веб-сайт и спецификации на изделия.
- Возможность разработки маркировочных элементов и шильдиков на любом необходимом количестве уровней.
- Пользовательское форматирование отдельных текстовых символов (RTF).
- Копирование и вставка текста с учетом форматирования.
- Доступны на 20 языках, с поддержкой ЮНИКОД.
- Ввод данных в шильдики и электронные таблицы или непосредственно в Microsoft Excel.
- Создание величин; цифровых и буквенно-цифровых счетчиков и последовательностей.
- Широкий ряд форматов изображений (\*.bmp, \*.wmf, \*.png, \*.ico, \*.jpeg, \*.jpg, \*.tif, \*.gif).
- Библиотека изображений, включающая символы, используемые в электротехнике.
- Возможности распределения "продукт-принтер", например, ESG 9/20 к PrintJet; MultiMark на термографический принтер
- Служба обновления через Интернет.
- Интерфейс Weidmüller Configurator (WMC)
- Мастер импортирования для ряда форматов файлов (\*.txt, \*.csv, \*.xml и т. д.) для создания своих собственных скриптов импортирования.
- Перенос данных из систем автоматизированного проектирования (САПР).
- Постоянный предварительный просмотр печати: возможность просмотра результата даже на этапе разработки, редактирование в режиме полного соответствия (WYSIWYG).
- Поддерживаемые выходные устройства: все принтеры Weidmüller (PrintJet CONNECT, THM MultiMark и т. д.) и стандартные принтеры с драйвером Microsoft Windows®.
- Оптимальная и быстрая адаптация устройств вывода.
- Многоуровневое структурирование шильдиков и маркировочных элементов.

**THM MULTIMARK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Основные данные для заказа**

Тип	M-PRINT PRO	Версия	
Заказ №	<a href="#">1905490000</a>	Программное обеспечение для печати маркировки, Программное	
GTIN (EAN)	4032248526291	обеспечение, Windows 10, Windows 11, ПО принтера	
Кол.	1 ST		