## Справочный листок технических дан-

## THM MULTIMARK PLUS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Тер- мопринтер, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Заказ №	2599440000
Тип	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных

#### **THM MULTIMARK PLUS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Глубина	274 mm	Глубина (дюймов)	10.7874 inch
Высота	446 mm	Высота (в дюймах)	17.559 inch
Ширина	242 mm	Ширина (в дюймах)	9.5275 inch
Масса нетто	10000 g		

#### Температуры

Температура окружающей среды 5 °С...40 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

#### Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах	Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Интерфейс	USB 2.0, Ethernet
Программное обеспечение	M-Print® PRO	Напряжение питания	100240 V AC
ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Скорость печати	max. 150 mm/s
Разрешение печати, макс.	300 DPI	Работа от аккумулятора	Нет
Входит в комплект поставки	ТНМ MultiMark, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Программа М-Print® PRO, Красящая лента RIBBON MM-ТВ 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Прижимной ролик, Руководство, W-LAN stick		

#### Классификации

	<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90

Дата создания 13.11.2025 03:28:36 МЕХ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **X**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **THM MULTIMARK PLUS**

Технические данные

ECLASS 15.0 24-32-11-90

# Справочный листок технических данных

#### **THM MULTIMARK PLUS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **THM MULTIMARK PLUS**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER MF Версия	
Заказ №	<u>2661610000</u>	
GTIN (EAN)	N) 4050118681222	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER М Версия	
Заказ №	<u>2661620000</u>	
GTIN (EAN)	N) 4050118681239	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER ТВ Версия	
Тип Заказ №		
	MULTIMARK PLUS ROLLER ТВ Версия 2661600000	
Заказ №	MULTIMARK PLUS ROLLER ТВ Версия 2661600000	
Заказ № GTIN (EAN)	MULTIMARK PLUS ROLLER ТВ Версия 2661600000 4050118681246	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	MULTIMARK PLUS ROLLER ТВ Версия  2661600000  4050118681246  1 ST	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	MULTIMARK PLUS ROLLER ТВ  2661600000  N) 4050118681246 1 ST  MULTIMARK PLUS PERFORAT Версия  1540770000 Cutting kit	
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	MULTIMARK PLUS ROLLER ТВ  2661600000  N) 4050118681246 1 ST  MULTIMARK PLUS PERFORAT Версия  1540770000 Cutting kit	