

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитный корпус изготовлен из стойкого к морской воде алюминия методом литья под давлением. Высокие стандарты водо- и пылезащиты, а также чрезвычайно высокая ударостойкость являются отличительными признаками корпусов данной серии. Современное двухэтапное покрытие поверхности обеспечивает многолетнюю надежность. Все винты, обжимные контакты и другие наружные детали принадлежностей изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Версия	, Типоразмер установки: 550
Заказ №	2599810000
Тип	HDC HP550 GHDE CR 1P M25
GTIN (EAN)	4064675049029
Кол.	1 Штука

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	66 mm	Глубина (дюймов)	2.5984 inch
Высота	40.9 mm	Высота (в дюймах)	1.6102 inch
Ширина	79.5 mm	Ширина (в дюймах)	3.1299 inch
Масса нетто	100 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Ширина 79.5 mm

Общие данные

Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Типоразмер установки	550
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Не содержит галогенов	false	Корпуса ЭМС	Да
BG	550	Вид защиты	IP68, во вставленном состоянии

Общие данные

Цветовой код черный Поверхность Порошковое покрытие

Важное примечание

Сведения об изделии В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого напряжения могут наложиться на рабочее напряжение и содержать соответствующие пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации, обращайтесь к нам.

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 GHDE CR 1P M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

