

SQV 6/3



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Перемычка (клемма), привинченный, черный, серый, 125 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 18.00, Изолированный: Нет, Ширина: 43.1 mm |
| Заказ № | 2615090000 |
| Тип | SQV 6/3 |
| GTIN (EAN) | 4050118653892 |
| Кол. | 50 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 32 mm | Глубина (дюймов) | 1.2598 inch |
| Высота | 7.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.2953 inch |
| Ширина | 43.1 mm | Ширина (в дюймах) | 1.6968 inch |
| Масса нетто | 12.69 g | | |

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение
Вид монтажа привинченный

Общие сведения

Количество полюсов 3

Параметры системы

Исполнение Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P) 18.00 mm

Расчетные данные

Номинальное напряжение 400 V Номинальный ток 125 A

Характеристики материала

Основной материал Полиамид Цветовой код черный, серый

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |