

SAI-H3-M12-T

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	Y connector
Заказ №	2616420000
Тип	SAI-H3-M12-T
GTIN (EAN)	4050118621389
Кол.	1 Штука

SAI-H3-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E310075

Размеры и массы

Масса нетто	90.64 g
-------------	---------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Общие данные

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	TPU
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ	Номинальный ток	12 A
Вид защиты	IP67	Степень загрязнения	3
Кабельный ввод	M 12	Номинальное напряжение	63 V DC
Соединение 1	M12/M12	Соединение 2	Винт
Экранированное соединение	Нет	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Наружный диаметр провода	-		

Данные соединений

Одиночный выход 3 – вставной разъем Гнездо M12	Групповой выход – вставной разъем Штекер M12
Одиночный выход 1 – вставной разъем Гнездо M12	Одиночный выход 2 – вставной разъем Гнездо M12

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Основной материал корпуса	TPU
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ	Номинальный ток	12 A
Вид защиты	IP67	Степень загрязнения	3
Кабельный ввод	M 12	Экранированное соединение	Нет
Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-111
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06


SAI-H3-M12-T

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Изображения

Чертеж



Connection diagram




Схема контактов




Схема контактов

