

## DEK 5/3.5 MM BP WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Weidmüller, белый |
| Заказ №    | <a href="#">2619760000</a>                                |
| Тип        | DEK 5/3.5 MM BP WS  |
| GTIN (EAN) | 4050118626322   |
| Кол.       | 15000 Штука   |

## DEK 5/3.5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 5 mm   | Высота (в дюймах) | 0.1968 inch |
| Ширина      | 3.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1378 inch |
| Масса нетто | 0.05 g |                   |             |

### Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -50...90 °C |
|--------------------------------|-------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                                |   |                              |   |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|
| Ориентация печатных символов   | горизонтально и вертикально                 | Исполнение                   | без содержания галогенов                          |
| Ширина                         | 3.5 mm                                      | Класс пожаростойкости UL 94  | V-2   |
| Температурный диапазон, макс.. | 90 °C                                       | Температурный диапазон, мин. | -50 °C  |
| Цветовой код                   | белый                                       | Галогены                     | Нет   |
| Основной материал              | PC-ABS,<br>Термопластичный полиуретан (TPU) | Напечатанные символы         | без   |
| Размер маркировочной области   | 4.5 x 2.8 mm                                | совместимый принтер          | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Температурный диапазон вставки | -50...90 °C                                 | Установка / Изготовитель     | Weidmueller                                       |

### Важное примечание

|                     |   |
|---------------------|---|
| Сведения об изделии | Требуется внешний держатель рулона 1302920000 |
|---------------------|---|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

## Изображения





## DEK 5/3.5 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Тип        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Версия     |
| Заказ №    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Кол.       | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.


### Основные данные для заказа

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | THM MMP EXT.RH             | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">1302920000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | MULTIMARK ROLLER TB        | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2438500000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118498721              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | MULTIMARK PLUS ROLLER TB   | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2661600000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118681246              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |