


ESG 6/15 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гарантия длительного срока службы: ESG

Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее прикрепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, желтый |
| Заказ № | 2619950000 |
| Тип | ESG 6/15 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118626131 |
| Кол. | 3000 Штука |

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.1 mm | Глубина (дюймов) | 0.0039 inch |
| Высота | 6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина | 15 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5906 inch |
| Масса нетто | 0.03 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Клей | Акрилат, клейкие | Исполнение | самоклеющийся, без содержания галогенов |
| Ширина | 15 mm | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Температурный диапазон, макс.. | 120 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | желтый | Галогены | Нет |
| Основной материал | Полиэстер | Напечатанные символы | без |
| Размер маркировочной области | 6 x 15 mm | Сертификация по стандарту UL 969 | Да |
| совместимый принтер | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | Температурный диапазон вставки | -40...120 °C |
| Количество на один рулон | 3000 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Drawings



ESG 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Версия | |
| Заказ № | 2005080000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия | |
| Заказ № | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия | |
| Заказ № | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| Кол. | 1 ST | | |