FP ENC BS 113 3C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Kopпycы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Версия	Kopnyca FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, в комплексном состоянии, армиро- ванный стекловолокном поликарбонат, черный			
Заказ №	<u>2632820000</u>			
Тип	FP ENC BS 113 3C			
GTIN (EAN)	AN) 4050118664539			
Кол.	1 Штука			

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	113 mm	Глубина (дюймов)	4.4488 inch	
Высота	191 mm	Высота (в дюймах)	7.5197 inch	
Ширина	279 mm	Ширина (в дюймах)	10.9842 inch	
Масса нетто	577.6 g			
Температуры				
Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-40 °C85 °C	
		· /·		
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutan			
SCIP	5f19cd84-8946-4797-93			
оощие даппые				
Общие данные Основной материал	Поликарбонат, армированный	Материал корпуса	армированный стекловолокног	
	армированный стекловолокном			
Основной материал	армированный стекловолокном Нет	 Цветовой код	стекловолокном поликарбонат черный	
	армированный стекловолокном		стекловолокном поликарбонат	
Основной материал	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном	 Цветовой код	стекловолокном поликарбонат черный	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94	стекловолокном поликарбонат черный 5VA	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94	стекловолокном поликарбонат черный 5VA	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке Классификации	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки	стекловолокнов поликарбонат черный 5VA Винты ТХ2О	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке Классификации ETIM 6.0	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки ЕТІМ 7.0	стекловолокном поликарбонат черный 5VA Винты ТХ20	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены EC000261 EC000261	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	стекловолокном поликарбонат черный 5VA Винты ТХ20 ЕС000261 ЕС000261	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены EC000261 EC000261	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	стекловолокном поликарбонат черный 5VA Винты ТХ20 ЕСО00261 ЕСО00261 27-18-01-01	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены EC000261 EC000261 EC000261 27-18-92-90	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	стекловолокном поликарбонат черный 5VA Винты ТХ20 ЕСО00261 ЕСО00261 27-18-01-01 27-18-01-01	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены EC000261 EC000261 27-18-92-90 27-18-01-01	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ЕСLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	стекловолокном поликарбонат черный 5VA Винты ТХ2О ЕСО00261 ЕСО00261 27-18-01-01 27-18-01-01	
Основной материал Силикон Вид защиты Момент затяжки для винтов крышки Указание по установке Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	армированный стекловолокном Нет IP65, в комплексном состоянии 2 Nm Винты с крышкой включены EC000261 EC000261 EC000261 27-18-92-90	Цветовой код Класс пожаростойкости UL 94 Прикрепление крышки ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	стекловолокног поликарбонат черный 5VA Винты ТХ20 ЕСО00261 EC000261 27-18-01-01	

Weidmüller **₹**


FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



FP ENC BS 113 3C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Клеммные рейки для пластиковых крышек



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.

Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Тип	FP ENC DR07 142 XC P	Версия
Заказ №	<u>2633510000</u>	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 142 mm, для
GTIN (EAN)	4050118664393	пластмассовой крышки
Кол.	5 ST	
Тип	FP ENC DR07 230 3C P	Версия
Заказ №	2633520000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 230 mm, для
Заказ № GTIN (EAN)	<u>2633520000</u> 4050118664386	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 230 mm, для пластмассовой крышки

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	DMS PRO	Версия
Заказ №	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения

FP ENC BS 113 3C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Camcar для бит TORXЭто означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях. Преимущества:
- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износоустойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

 Тип
 BIT E6,3 T20 X 150

 Заказ №
 2821510000

 GTIN (EAN)
 4064675359050

Сборочный инструмент

Версия

Кол. 5 ST

Типоразмер 3



Kopnycы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

 Тип
 FP ENC BS 042 3B
 Версия

 Заказ №
 2632810000
 Корпуса FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, в закрытом

 GTIN (EAN)
 4050118664546
 состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный

 Кол.
 1 ST

Дата создания 11.11.2025 03:49:53 MEZ

Статус каталога / Изображения