

Справочный листок технических данных

FP ENC BS 113 3C

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.
• Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
• Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
• Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Корпуса FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, в комплексном состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный |
| Заказ № | 2632820000 |
| Тип | FP ENC BS 113 3C |
| GTIN (EAN) | 4050118664539 |
| Кол. | 1 Штука |

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|--------------|
| Глубина | 113 mm | Глубина (дюймов) | 4.4488 inch |
| Высота | 191 mm | Высота (в дюймах) | 7.5197 inch |
| Ширина | 279 mm | Ширина (в дюймах) | 10.9842 inch |
| Масса нетто | 577.6 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Рабочая температура | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10 |


Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Основной материал | Поликарбонат, армированный стекловолокном | Материал корпуса | армированный стекловолокном поликарбонат |
| Силикон | Нет | Цветовой код | черный |
| Вид защиты | IP65, в комплексном состоянии | Класс пожаростойкости UL 94 | 5VA |
| Момент затяжки для винтов крышки | 2 Nm | Прикрепление крышки | Винты TX20 |
| Указание по установке | Винты с крышкой включены | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

Изображения





FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Клеммные рейки для пластиковых крышек



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.

Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FP ENC DR07 142 XC P | Версия |
| Заказ № | 2633510000 | Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 142 mm, для |
| GTIN (EAN) | 4050118664393 | пластмассовой крышки |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | FP ENC DR07 230 3C P | Версия |
| Заказ № | 2633520000 | Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 230 mm, для |
| GTIN (EAN) | 4050118664386 | пластмассовой крышки |
| Кол. | 5 ST | |

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Тип | DMS PRO | Версия |
| Заказ № | 1479120000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Кол. | 1 ST | |



FP ENC BS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Camcar для бит TORXЭто означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износостойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Тип | BIT E6,3 T20 X 150 | Версия |
| Заказ № | 2821510000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Кол. | 5 ST | |

Типоразмер 3



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделенных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотненийсмотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | FP ENC BS 042 3B | Версия |
| Заказ № | 2632810000 | Корпуса FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, в закрытом |
| GTIN (EAN) | 4050118664546 | состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный |
| Кол. | 1 ST | |