

FP ENC TS 113 3C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 РТ6" и блок контактов РТ6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Версия	Корпуса FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, в комплексном состоянии, Поликарбонат, прозрачный
Заказ №	2632830000
Тип	FP ENC TS 113 3C
GTIN (EAN)	4050118664522
Кол.	1 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	113 mm	Глубина (дюймов)	4.4488 inch
Высота	191 mm	Высота (в дюймах)	7.5197 inch
Ширина	279 mm	Ширина (в дюймах)	10.9842 inch
Масса нетто	534.7 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия


Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Основной материал	Поликарбонат	Материал корпуса	Поликарбонат
Силикон	Нет	Цветовой код	прозрачный
Вид защиты	IP65, в комплексном состоянии	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Момент затяжки для винтов крышки	2 Nm	Прикрепление крышки	Винты TX20
Указание по установке	Винты с крышкой включены		

Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



Accessories

Клеммные рейки для пластиковых крышек



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Тип	FP ENC DR07 142 XC P	Версия	
Заказ №	2633510000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 142 мм, для	
GTIN (EAN)	4050118664393	пластмассовой крышки	
Кол.	5 ST		
Тип	FP ENC DR07 230 3C P	Версия	
Заказ №	2633520000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 230 мм, для	
GTIN (EAN)	4050118664386	пластмассовой крышки	
Кол.	5 ST		

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	DMS PRO	Версия	
Заказ №	1479120000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4050118287011		
Кол.	1 ST		

FP ENC TS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Samcar для бит TORX. Это означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износостойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

Тип	БИТ E6,3 T20 X 150	Версия	
Заказ №	2821510000	Сборочный инструмент	
GTIN (EAN)	4064675359050		
Кол.	5 ST		

Типоразмер 3



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 VA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Тип	FP ENC BS 042 3B	Версия	
Заказ №	2632810000	Корпуса FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, в закрытом состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный	
GTIN (EAN)	4050118664546		
Кол.	1 ST		