

**FP ENC DR07 142 XB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.  
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 142 mm, для основания
Заказ №	<a href="#">2633450000</a>
Тип	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Кол.	5 Штука



## FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	142 mm	Ширина (в дюймах)	5.5905 inch
Масса нетто	10.8 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------------	----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Изоляционный материал	Сталь	Основной материал	Сталь, оцинкованная
Цветовой код	серебряный, черный		

### Общие данные

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Изоляционный материал	Сталь
Цветовой код	серебряный, черный	Вид монтажа	втычной
Положение установки, указание по монтажу	для основания	Исполнение	без продольного отверстия

### Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

# Справочный листок технических данных

## FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображения

