



FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 230 mm, для основания
Заказ №	2633460000
Тип	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Кол.	5 Штука



FP ENC DR07 230 3B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	230 mm	Ширина (в дюймах)	9.0551 inch
Масса нетто	8.8 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Изоляционный материал	Сталь	Основной материал	Сталь, оцинкованная
Цветовой код	серебряный, черный		

Общие данные

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Изоляционный материал	Сталь
Цветовой код	серебряный, черный	Вид монтажа	втычной
Положение установки, указание по монтажу	для основания	Исполнение	без продольного отверстия

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Изображения

