

**FP ENC DR07 230 3B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.  
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 230 мм, для основания
Заказ №	<a href="#">2633460000</a>
Тип	FP ENC DR07 230 3B
GTIN (EAN)	4050118664409
Кол.	5 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	7.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2953 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	230 mm	Ширина (в дюймах)	9.0551 inch
Масса нетто	8.8 g		

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------------	----------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Изоляционный материал	Сталь	Основной материал	Сталь, оцинкованная
Цветовой код	серебряный, черный		

**Общие данные**

Основной материал	Сталь, оцинкованная	Изоляционный материал	Сталь
Цветовой код	серебряный, черный	Вид монтажа	втычной
Положение установки, указание по монтажу	для основания	Исполнение	без продольного отверстия

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Изображения

