

FP ENC DR07 080 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.
Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 80 мм, для алюминиевой крышки |
| Заказ № | 2633730000 |
| Тип | FP ENC DR07 080 XC A |
| GTIN (EAN) | 4050118664379 |
| Кол. | 5 Штука |

FP ENC DR07 080 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 7.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.2953 inch |
| Высота | 35 mm | Высота (в дюймах) | 1.378 inch |
| Ширина | 80 mm | Ширина (в дюймах) | 3.1496 inch |
| Масса нетто | 26 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...85 |
|----------------------|---------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Указание по установке | Прилагаемые винты | Изоляционный материал | Сталь |
| Основной материал | Сталь, оцинкованная | Цветовой код | серебряный |

Общие данные

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Основной материал | Сталь, оцинкованная | Изоляционный материал | Сталь |
| Цветовой код | серебряный | Вид монтажа | Крепление на винтах |
| Положение установки, указание по монтажу | для алюминиевой крышки | Указание по установке | Прилагаемые винты |
| Исполнение | с продольным отверстием | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Изображения



FP ENC DR07 080 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;
- стандарт Samcag для бит TORX. Это означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износостойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Тип | БИТ E6,3 T20 X 150 | Версия |
| Заказ № | 2821510000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Кол. | 5 ST | |

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Тип | DMS PRO | Версия |
| Заказ № | 1479120000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Кол. | 1 ST | |