

## POWERCRIMPER 6.0



Рационализация процессов обжима требует увеличения степени автоматизации отдельных операций. "Оптимизация сроков монтажа" – это требование, предъявляемое ориентированными на будущее заказчиками к своим стратегическим партнерам. Ответом на этот вызов становятся автоматы, обеспечивающие рациональную обработку проводного материала. При этом главную роль для клиента играют универсальность и функциональность. Обширный ассортимент автоматов производства Weidmüller гарантирует клиентам подбор профессионального и рационального решения в области обработки и переработки кабеля.

### Основные данные для заказа

Версия	Аппарат для обжима, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">2634310000</a>
Тип	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Кол.	1 Штука

## POWERCRIMPER 6.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	405 mm	Глубина (дюймов)	15.9449 inch
Высота	240 mm	Высота (в дюймах)	9.4488 inch
Ширина	165 mm	Ширина (в дюймах)	6.4961 inch
Масса нетто	12500 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

### Автоматы для обжима наконечников

Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Длина обжима	6 - 18 mm	Расходные материалы	с изоляцией и без, Кабельные наконечники для обжима двух проводов
Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар	Электрическое подключение	100-240 В / 50/60 Гц / 16 ВА
Указание	Двойные кабельные наконечники сечением от 2 x 0,5 до 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> . Смена инструментов не требуется	Длина вставки	13
Диапазон обжимаемых проводников	0.5...6 mm <sup>2</sup>		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERCRIMPER 6.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

