

CABTITE SC M5X25 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Система кабельного ввода Cabtite обеспечивает максимальную гибкость в управлении кабелями шкафов управления, корпусов и машин, при этом она позволяет экономить время, а также обеспечивает надежное уплотнение и снятие натяжения на оконцованных и неоконцованных кабелях.

Модульная конструкция рамки, сетчатых вкладок и уплотнительных элементов Cabtite обеспечивает быструю конфигурацию вырезов для оконцованных кабелей без использования инструментов и с надежным уплотнением класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529. Рамка. Вкладка. Уплотнительный элемент. Три основных компонента в модульной системе гарантируют гибкость, изменяемость и разнообразие вариантов.

Основные данные для заказа

Версия	Крепежный винт, Cabtite (система ввода кабелей), Нержавеющая сталь, серебряный, Высота: 30 mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm
Заказ №	2635120000
Тип	CABTITE SC M5X25 SET
GTIN (EAN)	4050118662160
Кол.	1 Штука

CAVTITE SC M5X25 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	8.5 mm	Глубина (дюймов)	0.3346 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	8.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.3346 inch
Масса нетто	28 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Основной материал Нержавеющая сталь

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		