

AAM 1.5 YE FLASH

Изображение изделия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Серия А, Маркировка клеммы, 6.2 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 желтый
Заказ №	2635520000
Тип	AAM 1.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674088
Кол.	40 Штука

AAM 1.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	6.2 mm	Высота (в дюймах)	0.2441 inch
Ширина	3.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1378 inch
Масса нетто	0.01 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.001 kg CO2 eq.	

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
--------------------------------	--------	------------------------------	--------

Размеры

Шаг в мм (P)	3.50 mm
--------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид PA 6.6	Цветовой код	желтый
Класс жаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		