


AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Серия А, Маркировка клеммы, 14 x 10 mm, желтый
Заказ №	2635580000
Тип	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
Кол.	40 Штука

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	5.3 mm	Глубина (дюймов)	0.2087 inch
Высота	14 mm	Высота (в дюймах)	0.5512 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	0.17 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Общие сведения

Температурный диапазон, макс.. 100 °C Температурный диапазон, мин. -40 °C

Характеристики материала

Основной материал Полиамид PA 6.6 Цветовой код желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Классификации

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01