


## AAM 10 YE FLASH

### Изображение изделия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Серия А, Маркировка клеммы, 14 x 10 мм, желтый
Заказ №	<a href="#">2635580000</a>
Тип	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
Кол.	40 Штука

**AAM 10 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	5.3 mm	Глубина (дюймов)	0.2087 inch
Высота	14 mm	Высота (в дюймах)	0.5512 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	0.17 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номинальные характеристики IECEx/ATEX**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Общие сведения**

Температурный диапазон, макс.. 100 °C Температурный диапазон, мин. -40 °C

**Характеристики материала**

Основной материал Полиамид PA 6.6 Цветовой код желтый  
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		