

## AAM 35-185 YE FLASH



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Серия А, Маркировка клеммы, 23.5 x 12 mm, Шаг в мм (P): 12.00 желтый
Заказ №	<a href="#">2635600000</a>
Тип	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
Кол.	40 Штука

**AAM 35-185 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	6.8 mm	Глубина (дюймов)	0.2677 inch
Высота	23.5 mm	Высота (в дюймах)	0.9252 inch
Ширина	12 mm	Ширина (в дюймах)	0.4724 inch
Масса нетто	0.42 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Номинальные характеристики IECEx/ATEX**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Общие сведения**

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
--------------------------------	--------	------------------------------	--------

**Размеры**

Шаг в мм (P) 12.00 mm

**Характеристики материала**

Основной материал	Полиамид PA 6.6	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**AAM 35-185 YE FLASH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

