




## HDC MHE 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Модуль сигналов, 400 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN с исполнительным устройством, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	<a href="#">2636180000</a>
Тип	HDC MHE 5 MP
GTIN (EAN)	4050118690996
Кол.	1 Штука

## HDC MHE 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cURus)	E92202

### Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	38.9 mm	Высота (в дюймах)	1.5315 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Масса нетто	19 g		

### Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

### Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Длина снятия изоляции	10 mm
Вид соединения	PUSH IN с исполнительным устройством	Измерительное соединение	
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20

### Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение через рамку
-------------------------------------	------------------------------------

### Общие данные

Количество полюсов	5	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)400 V	
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A	Требуемые вставные слоты	1

## Технические данные

### Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		




**HDC MHE 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Изображение изделия**





## HDC MHE 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	

### Стандартные



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	




## HDC MHE 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары


#### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Кол.	1 ST	

#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
Кол.	1 ST	


**HDC MHE 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**С коротким направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
Кол.	1 ST	


**С длинным направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
Кол.	1 ST	

**С коротким направляющим штифтом**





## HDC MHE 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
Кол.	1 ST	

#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Кол.	1 ST	

#### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
Кол.	1 ST	

Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
Кол.	1 ST	

Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
Кол.	1 ST	


**HDC MHE 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**С длинным направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия
Заказ №	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
Кол.	1 ST	

**С коротким направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
Кол.	1 ST	

**HDC MHE 5 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**С длинным направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">2736980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
Кол.	1 ST	

HDC MHE 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Сопрягаемые детали

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHE 5 FP	Версия
Заказ №	<a href="#">2636190000</a>	Модуль сигналов, 400 V, 16 A, Количество полюсов: 5, PUSH IN с
GTIN (EAN)	4050118692594	исполнительным устройством, Гнездо, Требуемые вставные слоты:
Кол.	1 ST	1