

HDC MHP200 PE MC



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Модуль питания, 1000 V, 200 A, Количество полюсов: 1, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1.5
Заказ №	2637280000
Тип	HDC MHP200 PE MC
GTIN (EAN)	4064675269168
Кол.	1 Штука

HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	44.85 mm	Высота (в дюймах)	1.7657 inch
Ширина	21.85 mm	Ширина (в дюймах)	0.8602 inch
Масса нетто	86 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Версия

Вид соединения Обжимное соединение Поперечное сечение соединительного провода, макс. 70 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 25 mm²

Общие данные

Количество полюсов	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер
Основной материал	Цинк	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1000 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	200 A	Требуемые вставные слоты	1.5

Сигнальный контакт

Расчетное напряжение (DIN EN 61984), сигнальный контакт 1000 V
Расчетный ток (DIN EN 61984), сигнальный контакт 200 A

Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



HDC MHP200 PE MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты на 200 А



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP200 M 25	Версия
Заказ №	2514860000	Штекер, Серебро, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528503	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP200 M 35	Версия
Заказ №	2514870000	Штекер, Серебро, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528510	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP200 M 50	Версия
Заказ №	2514880000	Штекер, Серебро, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528527	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP200 M 70	Версия
Заказ №	2514890000	Штекер, Серебро, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528534	
Кол.	10 ST	

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Версия
Заказ №	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Кол.	1 ST	