

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Пневматический модуль, Количество полюсов: 2, Подсоединение наконечника (пневматика), пневматический, Требуемые вставные слоты: 1 |
| Заказ № | 2637320000 |
| Тип | HDC MPN 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118767520 |
| Кол. | 1 Штука |

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 6.26 g |
|-------------|--------|

Температуры

| | |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 80 °C |
|------------------------|------------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd |

Версия

| | | |
|--|--|---|
| Вид соединения | Подсоединение наконечника (пневматика) | Поперечное сечение соединительного провода, макс. |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0 mm ² | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| Количество полюсов | 2 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Циклы коммутации | ≥ 500 | Тип | пневматический |
| Основной материал | Поликарбонат, армированный стекловолокном | Серия | ModuPlug |
| Требуемые вставные слоты | 1 | | |

Пневматический модуль

| | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| Рабочее давление модуля | 8 bar | Внутренний диаметр шланга, мин. | 6 mm |
| Внутренний диаметр шланга, макс. | 6 mm | | |

Классификации




| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-20 | | |

HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MPN 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пневматические контакты



Ваши соединения могут работать и в будущем Благодаря универсальным решениям RockStar® ModuPlug

Области промышленного применения становятся все более сложными. Вместе с этим повышаются и требования к используемым соединениям. Максимальная функциональность даже в самых ограниченных местах эксплуатации, безопасная установка и возможность быстрой модернизации – вот лишь некоторые качества, которыми должны обладать современные продукты. Модульная система вставных разъемов RockStar® ModuPlug не только отвечает всем нынешним требованиям рынка, но также обладает потенциалом для будущего. Использование отдельных модулей позволяет комбинировать все необходимые функциональные возможности для передачи электроэнергии, сигналов и данных в одном интерфейсе. Разнообразие новых размеров модулей обеспечивает возможность как никогда ранее расширить область применения одного вставного разъема. По сравнению со вставками с постоянным количеством полюсов и другими модульными системами разъемов модули экономят важное рабочее пространство и сокращают сопутствующие расходы. Сложные конструкции и модули могут быть невероятно быстро установлены и интегрированы в корпуса HDC с классом защиты IP65 и IP68. Кроме того, систему RockStar® ModuPlug можно использовать для расширения уже существующих областей применения без какой-либо перенастройки системы. Обладая большим опытом в области промышленных соединений, компания Weidmüller предлагает сверхсовременные и максимально надежные решения для соединений. Продукты RockStar® также позволяют создавать собственные системы, которые будут эффективны и в будущем.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HDC MPN 6.0 F | Версия |
| Заказ № | 2637390000 | Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118654530 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MPN 6.0 M | Версия |
| Заказ № | 2637350000 | Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет |
| GTIN (EAN) | 4050118654615 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | HDC MPN 6.0 SOF | Версия |
| Заказ № | 2637400000 | Пневматический контакт, Контакт с затвором: Да |
| GTIN (EAN) | 4050118654547 | |
| Кол. | 10 ST | |