


HDC MPN 3



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Пневматический модуль, Количество полюсов: 3, Подсоединение наконечника (пневматика), пневматический, Требуемые вставные слоты: 1
Заказ №	2637340000
Тип	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
Кол.	1 Штука

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	6.6 g
-------------	-------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 80 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Версия

Вид соединения	Подсоединение наконечника (пневматика)	Поперечное сечение соединительного провода, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0 mm ²	0 mm ²

Общие данные

Количество полюсов	3	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	пневматический
Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Серия	ModuPlug
Требуемые вставные слоты	1		

Пневматический модуль

Рабочее давление модуля	8 bar	Внутренний диаметр шланга, мин.	1.6 mm
Внутренний диаметр шланга, макс.	4 mm		

Классификации




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-20
ECLASS 15.0	27-44-02-20		

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пневматические контакты



Ваши соединения могут работать и в будущем. Благодаря универсальным решениям RockStar® ModuPlug

Области промышленного применения становятся все более сложными. Вместе с этим повышаются и требования к используемым соединениям. Максимальная функциональность даже в самых ограниченных местах эксплуатации, безопасная установка и возможность быстрой модернизации – вот лишь некоторые качества, которыми должны обладать современные продукты. Модульная система вставных разъемов RockStar® ModuPlug не только отвечает всем нынешним требованиям рынка, но также обладает потенциалом для будущего. Использование отдельных модулей позволяет комбинировать все необходимые функциональные возможности для передачи электроэнергии, сигналов и данных в одном интерфейсе. Разнообразие новых размеров модулей обеспечивает возможность как никогда ранее расширить область применения одного вставного разъема. По сравнению со вставками с постоянным количеством полюсов и другими модульными системами разъемов модули экономят важное рабочее пространство и сокращают сопутствующие расходы. Сложные конструкции и модули могут быть невероятно быстро установлены и интегрированы в корпуса HDC с классом защиты IP65 и IP68. Кроме того, систему RockStar® ModuPlug можно использовать для расширения уже существующих областей применения без какой-либо перенастройки системы. Обладая большим опытом в области промышленных соединений, компания Weidmüller предлагает сверхсовременные и максимально надежные решения для соединений. Продукты RockStar® также позволяют создавать собственные системы, которые будут эффективны и в будущем.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MPN 1.6 F	Версия
Заказ №	2637480000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет
GTIN (EAN)	4050118654721	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MPN 1.6 M	Версия
Заказ №	2637470000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет
GTIN (EAN)	4050118654714	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MPN 1.6 SOF	Версия
Заказ №	2637490000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Да
GTIN (EAN)	4050118654738	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MPN 3.0 F	Версия
Заказ №	2637450000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет
GTIN (EAN)	4050118654592	
Кол.	10 ST	

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HDC MPN 3.0 M	Версия
Заказ №	2637440000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет
GTIN (EAN)	4050118654585	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MPN 3.0 SOF	Версия
Заказ №	2637460000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Да
GTIN (EAN)	4050118654707	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MPN 4.0 F	Версия
Заказ №	2637420000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет
GTIN (EAN)	4050118654561	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MPN 4.0 M	Версия
Заказ №	2637410000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Нет
GTIN (EAN)	4050118654554	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MPN 4.0 SOF	Версия
Заказ №	2637430000	Пневматический контакт, Контакт с затвором: Да
GTIN (EAN)	4050118654578	
Кол.	10 ST	