



Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 12 mm, Ширина: 2 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Заказ №	2652300000
Тип	CABTITE BP 2MM PA
GTIN (EAN)	4050118662368
Кол.	25 Штука

САВТИТЕ ВР 2ММ РА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Длина	12 mm	Длина (в дюймах)	0.4724 inch
Диаметр	2 mm	Масса нетто	3.63 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 120 °C
---------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Наружный диаметр кабеля, макс.	2 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	2 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

Классификации

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		