



Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

#### Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 16 mm, Ширина: 7 mm, Глубина: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Заказ №	<a href="#">2652350000</a>
Тип	CABTITE BP 7MM PA
GTIN (EAN)	4050118662450
Кол.	25 Штука

**САВТИТЕ ВР 7ММ РА**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	16 mm	Высота (в дюймах)	0.6299 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Длина	16 mm	Длина (в дюймах)	0.6299 inch
Диаметр	7 mm	Масса нетто	0.52 g

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C... 120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общая информация**

Наружный диаметр кабеля, макс.	7 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	7 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		