

CABTITE BP 8MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 16 mm, Ширина: 8 мм, Глубина: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Заказ №	2652360000
Тип	CABTITE BP 8MM PA
GTIN (EAN)	4050118662467
Кол.	25 Штука

САВТИТЕ ВР 8ММ РА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	16 mm	Высота (в дюймах)	0.6299 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Длина	16 mm	Длина (в дюймах)	0.6299 inch
Диаметр	8 mm	Масса нетто	0.72 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Наружный диаметр кабеля, макс.	8 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	8 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

Классификации

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		