Справочный листок технических дан-

CABTITE BP 10MM PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 16 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 16 mm, -40 °С120 °С, IP66
<u>2652380000</u>
CABTITE BP 10MM PA
4050118662481
25 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CABTITE BP 10MM PA

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch	
Высота	16 mm	Высота (в дюймах)	0.6299 inch	
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch	
Длина	16 mm	Длина (в дюймах)	0.6299 inch	
Диаметр	10 mm	Масса нетто	0.02 g	
Температуры	,			
Рабочая температура	-40 °C120 °C			
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt	%		

Общая информация

Наружный диаметр кабеля, макс.	10 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	10 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вил зашиты	IP66	Основной материал	Полиамил

Классификации

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

2 Статус каталога / Изображения