

СABTITE BP 10MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 16 mm, Ширина: 10 mm, Глубина: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Заказ №	2652380000
Тип	СABTITE BP 10MM PA
GTIN (EAN)	405011866248 1
Кол.	25 Штука

САВТИТЕ ВР 10ММ РА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	16 mm	Высота (в дюймах)	0.6299 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Длина	16 mm	Длина (в дюймах)	0.6299 inch
Диаметр	10 mm	Масса нетто	2.01 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C... 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Наружный диаметр кабеля, макс.	10 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	10 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

Классификации

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		