

**CAVTITE BP 14MM PA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

**Основные данные для заказа**

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 22 mm, Ширина: 14 mm, Глубина: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Заказ №	<a href="#">2652420000</a>
Тип	CAVTITE BP 14MM PA
GTIN (EAN)	4050118662528
Кол.	25 Штука

**САВТИТЕ ВР 14ММ РА**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	14 mm	Ширина (в дюймах)	0.5512 inch
Длина	22 mm	Длина (в дюймах)	0.8661 inch
Диаметр	14 mm	Масса нетто	0.06 g

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C... 120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общая информация**

Наружный диаметр кабеля, макс.	14 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	14 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		