

CAVTITE BP 17MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 22 mm, Ширина: 17 mm, Глубина: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Заказ №	2652430000
Тип	CAVTITE BP 17MM PA
GTIN (EAN)	4050118662535
Кол.	25 Штука

САВТИТЕ ВР 17ММ РА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Длина	22 mm	Длина (в дюймах)	0.8661 inch
Диаметр	17 mm	Масса нетто	2.11 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C... 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Наружный диаметр кабеля, макс.	17 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	17 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

Классификации

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		