

CAVTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Similar to illustration

Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, красный, Высота: 30 mm, Ширина: 28 mm, Глубина: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Заказ №	2652470000
Тип	CAVTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
Кол.	25 Штука

САВТИТЕ ВР 28ММ РА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Длина	30 mm	Длина (в дюймах)	1.1811 inch
Диаметр	28 mm	Масса нетто	3.4 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общая информация

Наружный диаметр кабеля, макс.	28 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	28 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид

Классификации

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		